

仕 様 書

この仕様書は、回診用X線撮影装置（以下「機器」という）の購入について適用する。

1 品名及び数量、規格その他

別紙の（1）から（3）のいずれかとし、搬入、据付、調整等を含むものとする。

2 一般的条項

- ① 受注者は機器の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には、当院に連絡すること。
- ② 機器を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任を持って行うこと。
- ③ 担当者の指示に従って、納品すること。
- ④ 受注者は機器の納入に伴い廃棄することとなる現行の機器について、当院事務室職員の指示に従って、院内指定保管場所に移動させること。
- ⑤ 受注者は機器の設置後に、受注者の費用負担による操作方法の説明を、当院放射線科職員に行うこと。

3 納入期限

平成30年3月30日（金）

なお、納入に際し予め納入場所を確認したうえ、当院が別途指定する同年3月1日以降の日時に納入すること。

4 納入場所

広島市立舟入市民病院 放射線科（本館1階）【担当：山根】
（広島市中区舟入幸町14番11号）（電話番号 232-6195）

5 検査及び引き渡し

受注者は、納品及び調整完了後、速やかに事務室職員に連絡し、当院の指定する者の検査を受け、機器の引き渡しを行うこと。

検査の際は、発注したメーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意しておくこと。確認できない場合は検査不合格とする。なお、検査の結果、不合格となった場合の取り替え等に要する費用は、受注者の負担とする。

6 保証期間

本機器検査受領後1か年とする。ただし、受注者又は製造者の責任に帰する機器の破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取り替えるものとする。

7 その他

この仕様書に記載されていない事項であっても、必要なものについては、当院係員と協議し決定する。

	品名	規格(型番)	メーカー名	数量
	(1) 回診用X線撮影装置			1式
内 訳	① CALNEO AQRO			
	CALNEO AQRO 本体	DR-XD 1000 MBL A	富士フィルム	1
	AQRO 用バッテリー	DR-XD 1000 BATTERY	富士フィルム	1
	AQRO 用小物入れ	DR-XD 1000 ACCESSORY CASE	富士フィルム	2
	AQRO 用 Bluetooth ハーコートリーダーキット	DR-XD 1000 BT BCR KIT	富士フィルム	1
	AQRO 用ウェットティッシュホルダー	DR-XD 1000 WET TISSUE HOLDER	富士フィルム	1
	AQRO 用X線防護エプロンハンガー	DR-XD 1000 APRON HANGER	富士フィルム	1
	無線 LAN アダプター 5.2GHz	WN-AC433UK	富士フィルム	1
	線量測定費用		富士フィルム	1
	② CALNEO SMART システム			
	CALNEO Smart C12	DR-ID 1214 SE A	富士フィルム	1
	CALNEO Smart S77	DR-ID 1202S SE A	富士フィルム	1
	Smart 用電源供給ユニット	DR-ID 1200 MP	富士フィルム	1
	Smart 用バッテリーパック	DR1200 SE BATTERY	富士フィルム	2
	Smart 用スターターキット		富士フィルム	1
	Smart 用 SE ケーブル 10m		富士フィルム	1
	Smart 用 SE ケーブル 20m		富士フィルム	1
	Smart 用ドッキングスタンド		富士フィルム	1
	パネルドッキングスタンド用 SE アダプター	DR1200 SE-DS ADAPTER	富士フィルム	1
	C12ドッキングスタンド用 SE アダプター	DR1214 SE-DS ADAPTER	富士フィルム	1
	Smart モバイル用 AP キット		富士フィルム	1
	Smart 用 MC ソフトウェア	DR-ID 1200 MC SOFT	富士フィルム	1
	X線装置接続ケーブル(9 芯) 15m	DR600 9S-CBL 15M	富士フィルム	1
	無線アクセスポイント		富士フィルム	1
	Console Advance		富士フィルム	1
	タッチパネル液晶ディスプレイ		富士フィルム	1
	ハーコートリーダーキット		富士フィルム	1
	ハーコートリーダースタンド		富士フィルム	1
	RS232C 接続ケーブル 15M(9 ピン)	IDT3/4 ONLINE 9S-CBL 15M	富士フィルム	1
	X線 CONT 接続キット	XCON CONNECT KIT	富士フィルム	1
	DICOM 接続ソフトウェア:MWM (患者+メニュー情報)(ライセンス)	DX CL DICOM ORDER MWM SWL	富士フィルム	1
	DICOM 接続ソフトウェア:StorageCommitment (ライセンス)		富士フィルム	1
	DICOM 接続ソフトウェア:BasicGrayscalePrint (ライセンス)		富士フィルム	1
	MFP/ダイナミック処理ソフト(ライセンス)	DX CL DYN VISUAL I I SWL	富士フィルム	1
	グリッド除去処理ソフトウェア(ライセンス)	DX CL GPR SWL	富士フィルム	1
	黒化処理ソフトウェア(ライセンス)	DX CL SHUTTER-PROC SWL	富士フィルム	1
	F-RIS 接続ソフトウェア(ライセンス)	DX CL ORDER ONLINE TST SWL	富士フィルム	1
	一般体動検出ソフトウェア(ライセンス)		富士フィルム	1
	Virtual Grid ソフトウェア(ライセンス)		富士フィルム	1
	DICOM 接続確認費用		富士フィルム	1
	CR/DR 設置消耗品キット		富士フィルム	1
	防護エプロン ワンダーライト	WMA5-25M Pb0.25 ピンク	マエダ	1
防護エプロン ワンダーライト	WMA5-25L Pb0.25 ネイビー	マエダ	1	
防護エプロン ワンダーライト	WMA5-25LL Pb0.25 ピンク	マエダ	1	

内 訳	③ その他		
	GE 社 PACS 接続費		1
	F-RIS 接続費		1

又は

品名		規格 (型番)	メーカー名	数量
内 訳	(2) 回診用 X線撮影装置			1 式
	① MobileArt Evolution MobileArt Evolution 本体 インバータ方式 最高周波数 60kHz 定格出力 12.5kW 撮影 kV 調整範囲 40~125kV 撮影 mAs 設定範囲 0.32~320mAs 最大管電流 160mA 撮影プログラムメモリ 72 種 300kHU X線管装置 テレスコピックアーム 計算線量表示 快適走行パワーアシスト機能 スマート充電機能 カセット・FPD スリット 小物収納部	MX7	島津製作所	1
	② CALNEO SMART システム			
	CALNEO Smart C12	DR-ID 1214 SE A	富士フィルム	1
	CALNEO Smart S77	DR-ID 1202S SE A	富士フィルム	1
	Smart 用電源供給ユニット	DR-ID 1200 MP	富士フィルム	1
	Smart 用バッテリーパック	DR1200 SE BATTERY	富士フィルム	2
	Smart 用スターターキット		富士フィルム	1
	Smart 用 SE ケーブル 10m		富士フィルム	1
	Smart 用 SE ケーブル 20m		富士フィルム	1
	Smart 用ドッキングスタンド		富士フィルム	1
	パネルドッキングスタンド用 SE アダプター	DR1200 SE-DS ADAPTER	富士フィルム	1
	C12ドッキングスタンド用 SE アダプター	DR1214 SE-DS ADAPTER	富士フィルム	1
	Smart モバイル用 AP キット		富士フィルム	1
	Smart 用 MC ソフトウェア	DR-ID 1200 MC SOFT	富士フィルム	1
	FLEX 用 USB ケーブル		富士フィルム	1
	X線装置接続ケーブル(9 芯) 15m	DR600 9S-CBL 15M	富士フィルム	1
	無線アクセスポイント		富士フィルム	1
	Console Advance		富士フィルム	1
	タッチパネル液晶ディスプレイ		富士フィルム	1
	バーコードリーダーキット		富士フィルム	1
	バーコードリーダースタンド		富士フィルム	1
	RS232C 接続ケーブル 15M(9 ピン)	IDT3/4 ONLINE 9S-CBL 15M	富士フィルム	1
	X線 CONT 接続キット	XCON CONNECT KIT	富士フィルム	1
	Console Advance (MOBILE 仕様)		富士フィルム	1
	無線 LAN アダプター 5.2GHz		富士フィルム	1
	Bluetooth 接続バーコードリーダー		富士フィルム	1

内 訳	CF-MX5 用バッテリーパック		富士フィルム	1
	CF-AX 用バッテリーチャージャー		富士フィルム	1
	CF-AX 用 AC アダプター		富士フィルム	1
	DICOM 接続ソフトウェア: MWM (患者+メニュー情報) (ライセンス)	DX CL DICOM ORDER MWM SWL	富士フィルム	2
	DICOM 接続ソフトウェア: StorageCommitment (ライセンス)		富士フィルム	2
	DICOM 接続ソフトウェア: BasicGrayscalePrint (ライセンス)		富士フィルム	2
	MFP/ダイナミック処理ソフトウェア(ライセンス)	DX CL DYN VISUAL II SWL	富士フィルム	2
	グリッド除去処理ソフトウェア(ライセンス)	DX CL GPR SWL	富士フィルム	2
	黒化処理ソフトウェア(ライセンス)	DX CL SHUTTER-PROC SWL	富士フィルム	2
	F-RIS 接続ソフトウェア(ライセンス)	DX CL ORDER ONLINE TST SWL	富士フィルム	2
	一般体動検出ソフトウェア(ライセンス)		富士フィルム	1
	Virtual Grid ソフトウェア(ライセンス)		富士フィルム	1
	DICOM 接続確認費用		富士フィルム	1
	CR/DR 設置消耗品キット		富士フィルム	1
	防護エプロン ワンダーライト	WMA5-25M Pb0.25 ピンク	マエダ	1
	防護エプロン ワンダーライト	WMA5-25L Pb0.25 ネイビー	マエダ	1
	防護エプロン ワンダーライト	WMA5-25LL Pb0.25 ピンク	マエダ	1
	③ その他			
	GE 社 PACS 接続費			1
F-RIS 接続費			1	

又は

	品名	規格 (型番)	メーカー名	数量
	(3) 回診用 X線撮影装置			1 式
内 訳	① Mobirex		東芝	1
	Mobirex 本体	IME-3000D/J2		
	・移動台車部			
	・X線管装置保持部			
	・X線高電圧装置 (最大出力 32kW(定格 17kW))			
	X線管装置	DRX-3113B		
	X線可動絞り			
	ワイヤレスハンドスイッチ	IMEK-WHS01A	東芝	1
	FPD 収納ボックス	IMEK-FPB01A	東芝	1
	X線防護板	IMEK-XPS01A	東芝	1
	散乱線測定検査費用		東芝	1
	② CALNEO SMART システム			
	CALNEO Smart C12	DR-ID 1214 SE A	富士フィルム	1
	CALNEO Smart S77	DR-ID 1202S SE A	富士フィルム	1
Smart 用電源供給ユニット	DR-ID 1200 MP	富士フィルム	1	
Smart 用バッテリーパック	DR1200 SE BATTERY	富士フィルム	2	
Smart 用スターターキット		富士フィルム	1	
Smart 用 SE ケーブル 10m		富士フィルム	1	
Smart 用 SE ケーブル 20m		富士フィルム	1	
Smart 用トッキングスタンド		富士フィルム	1	

内 訳	パネルドッキングスタンド用 SE アダプター	DR1200 SE-DS ADAPTER	富士フィルム	1
	C12-ドッキングスタンド用 SE アダプター	DR1214 SE-DS ADAPTER	富士フィルム	1
	Smart モバイル用 AP キット		富士フィルム	1
	Smart 用 MC ソフトウェア	DR-ID 1200 MC SOFT	富士フィルム	1
	FLEX 用 USB ケーブル		富士フィルム	1
	X線装置接続ケーブル(9 芯) 15m	DR600 9S-CBL 15M	富士フィルム	2
	無線アクセスポイント		富士フィルム	1
	Console Advance		富士フィルム	1
	タッチパネル液晶ディスプレイ		富士フィルム	1
	ハーコートリーダーキット		富士フィルム	1
	ハーコートリーダースタンド		富士フィルム	1
	RS232C 接続ケーブル 15M(9 ピン)	IDT3/4 ONLINE 9S-CBL 15M	富士フィルム	1
	X線 CONT 接続キット	XCON CONNECT KIT	富士フィルム	1
	Console Advance (MOBILE 仕様)		富士フィルム	1
	無線 LAN アダプター 5.2GHz		富士フィルム	1
	Bluetooth 接続ハーコートリーダー		富士フィルム	1
	CF-MX5 用バッテリーパック		富士フィルム	1
	CF-AX 用バッテリーチャージャー		富士フィルム	1
	CF-AX 用 AC アダプター		富士フィルム	1
	DICOM 接続ソフトウェア:MWM (患者+メニュー情報)(ライセンス)	DX CL DICOM ORDER MWM SWL	富士フィルム	2
	DICOM 接続ソフトウェア:StorageCommitment (ライセンス)		富士フィルム	2
	DICOM 接続ソフトウェア:BasicGrayscalePrint (ライセンス)		富士フィルム	2
	MFP/ダイナミック処理ソフトウェア(ライセンス)	DX CL DYN VISUAL II SWL	富士フィルム	2
	グリッド除去処理ソフトウェア(ライセンス)	DX CL GPR SWL	富士フィルム	2
	黒化処理ソフトウェア(ライセンス)	DX CL SHUTTER-PROC SWL	富士フィルム	2
	F-RIS 接続ソフトウェア(ライセンス)	DX CL ORDER ONLINE TST SWL	富士フィルム	2
	一般体動検出ソフトウェア(ライセンス)		富士フィルム	1
	Virtual Grid ソフトウェア(ライセンス)		富士フィルム	1
	DICOM 接続確認費用		富士フィルム	1
	CR/DR 設置消耗品キット		富士フィルム	1
	防護エプロン ワンダーライト	WMA5-25M Pb0.25 ピンク	マエダ	1
	防護エプロン ワンダーライト	WMA5-25L Pb0.25 ネイビー	マエダ	1
	防護エプロン ワンダーライト	WMA5-25LL Pb0.25 ピンク	マエダ	1
	③ その他			
GE 社 PACS 接続費			1	
F-RIS 接続費			1	

※特記事項 (以下に留意して見積もること)

1. いずれも未使用新品であること。
2. 搬入設置時に発生する梱包資材及び包装紙等のゴミは持ち帰ること。
3. いずれも調整の中には、GE社製 PACS、富士フィルム製 F-RIS 等必要な接続確認まで含むこと。