

# 仕 様 書

この仕様書は、X線一般撮影システム（以下「機器」という）の購入について適用する。

## 1 品名及び数量、規格その他

別紙のとおりとし、搬入、据付、調整等を含むものとする。

## 2 一般的条項

- ① 受注者は機器の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には、当院に連絡すること。
- ② 機器を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任を持って行うこと。
- ③ 担当者の指示に従って、納品すること。
- ④ 受注者は機器の設置後に、操作方法の説明を当院放射線科職員に行うこと。

## 3 納入期限

平成31年1月31日（木）

なお、納入に際し予め納入場所を確認したうえ、当院が別途指定する日時に納入すること。

## 4 納入場所

広島市立舟入市民病院 放射線科 一般撮影室（本館1階）【担当：山根】

（広島市中区舟入幸町14番11号）（電話番号 232-6195）

## 5 検査及び引き渡し

受注者は、納品及び調整完了後、速やかに事務室職員に連絡し、当院の指定する者の検査を受け、機器の引き渡しを行うこと。

検査の際は、発注したメーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意しておくこと。確認できない場合は検査不合格とする。なお、検査の結果、不合格となった場合の取り替え等に要する費用は、受注者の負担とする。

## 6 保証期間

本機器検査受領後翌年度末までとする。ただし、受注者又は製造者の責任に帰する機器の破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取り替えるものとする。

## 7 その他

この仕様書に記載されていない事項であっても、必要なものについては、当院係員と協議し決定する。

	品名	規格 (型番)	メーカー名	数量
	X線一般撮影システム (オートポジショニング機能付き)			1式
内 訳	① 診断用 X 線装置			
	診断用 X 線装置 本体	RADspeed Pro	島津製作所	1
	診断用 X 線高電圧装置 (80kW)	UD150B-40	島津製作所	1
	通信ユニット		島津製作所	1
	トランス	XAT-2H	島津製作所	1
	X 線管装置	0.6/1.2P324DK-85	島津製作所	1
	可動絞り	R-300	島津製作所	1
	オートフィルター機能		島津製作所	1
	スタータ	SA-60	島津製作所	1
	撮影フットスイッチ		島津製作所	1
	管球付属パック		島津製作所	1
	高圧ケーブル		島津製作所	1
	固定レール (200AL)	4.0X2.1MT	島津製作所	1
	移動レール (200AL)	3.3MT	島津製作所	1
	天井走行式 X 線管懸垂器	CH-200	島津製作所	1
	オートポジショニング オプション		島津製作所	1
	オートポジショニング用リモコン		島津製作所	1
	立位上下連動 オプション		島津製作所	1
	臥位上下連動 オプション		島津製作所	1
	照射野連動 オプション		島津製作所	1
	自動露出制御部	SPT-C42	島津製作所	1
	X 線自動露出受光部 (4 採光野)		島津製作所	1
	X 線自動露出受光部 (1 採光野)		島津製作所	1
	臥位撮影台	BK-120 (アクリル天板)	島津製作所	1
	フッキー連動 オプション		島津製作所	1
	FPDKIT		島津製作所	1
	グリッド (100cm 40 本)		島津製作所	1
	グリッド着脱機構		島津製作所	1
	② 一般 X 線撮影間接変換型 FPD 装置			
	CALNEO Smart S77	DR-ID 1202S SE A	富士フィルム	2
	Smart 用バッテリーパック	DR1200 SE BATTERY	富士フィルム	2
	Smart 用 SE ケーブル 20m	DR1200 SE-CBL 20M	富士フィルム	2
	Smart 用ドッキングスタンド	SR-ID 1200 DS	富士フィルム	1
	パネルドッキングスタンド用 SE アダプター		富士フィルム	2
	X 線装置接続ケーブル		富士フィルム	2
	増設用 LAN 基盤		富士フィルム	1
シリアルインターフェイス基盤		富士フィルム	1	
X 線 CONT 接続キット		富士フィルム	1	
自動合成ソフトウェア (ライセンス)		富士フィルム	1	
富士長尺 LC カセット (半切 X2) 鉛付		富士フィルム	2	
富士イメージングプレート 半切	ST-VI	富士フィルム	2	
8 ポートスイッチング HUB (Gb)		富士フィルム	2	
③ CALNEO PU				
電動式立位撮影台	CALNEO PU C	富士フィルム	1	
グリッド 200cm 12:1 (PT/PU 用)		富士フィルム	1	

内 訳	機内配線ユニット (PU 用)		富士フィルム	1
	追加用フットスイッチ (PU 用)		富士フィルム	1
	CR アタッチメント (PU 用)		富士フィルム	1
	長尺カセットホルダー (PU 用)		富士フィルム	1
	④ その他			
	小児撮影備品		富士フィルム	1
	防護衣 (0.25mmPb M サイズ)		富士フィルム	3
	患者移動用ローラーボード		富士フィルム	1
	付属品 (初期消耗品等)		富士フィルム	1

※特記事項 (以下に留意して見積もること)

1. いずれも未使用新品であること。
2. 搬入設置時に発生する梱包資材及び包装紙等のゴミは持ち帰ること。
3. いずれも調整の中には、GE社製 PACS、富士フィルム製 F-RIS 等必要な接続確認まで含むこと。
4. 機器の設置に必要となる電気工事、内装工事 (床・壁・扉) 及び設置後の線量測定にかかる経費を含むこと。